

NOME COMMERCIALE: Lavastivali TECNA 100

CODICE COMMERCIALE: 2171.000



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI: 650 x 400 x 300mm

PESO: 11,5 kg

INGRESSO ACQUA: ½" F

SCARICO ACQUA: Tubo Ø 50mm

FUNZIONAMENTO:

- Prima riutilizzare il lavastivali TECNA 100 occorre eseguire le seguenti operazioni:
 - Collegare alla rete idrica il lavastivali;
 - Installare il sifone a corredo al lavastivali;
 - Preparare la tanica con il liquido disinfettante e porla nell'apposito cestello;
 - Inserire il tubo trasparente con l'apposito filtro per il pescaggio del liquido disinfettante;
 - Regolare il dosaggio del liquido disinfettante tramite l'apposito regolatore;
 - Aprire il rubinetto posto vicino all'ingresso dell'acqua;

Una volta eseguite le operazioni preliminari è sufficiente appoggiare lo stivale all'interno del lavastivali e premere il pulsante per attivare il passaggio d'acqua sulla spazzola. Strofinare la spazzola sullo stivale e sulla suola.

MANUTENZIONE:

La manutenzione del lavastivali TECNA100 consiste in poche e semplici operazioni:

- Mantenere pulito il filtro e il tubo di pescaggio del liquido disinfettante
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento del pulsante
- Verificare che il passaggio dell'acqua nei tubi non sia ostruito
- Verificare che lo scarico dell'acqua sia libero